



Nabíječka, Typ: 4ULTRA



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081590 4ULTRA
GTIN	4013674144679
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Nabíjecí stanice na akumulátorové články řízená mikrořadičem s **monitoringem jednotlivých přihrádek** a rozpoznáváním vad baterií. Zobrazení stavu nabíjecí přihrádky, automatické vypínání nabíjení, ochrana před přebitím a **udržovací dobíjení**. Vstupní napětí 100–240 V. S LC displejem pro detailní kontrolu procesu nabíjení a s přídatnými akustickými hlášenými.

Použití:

Nabíjecí místa pro NiMH/NiCd akumulátory: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA nebo 1-3 × Baby C nebo 1-2 × Mono D.
Nabíjecí místa pro Li-Ion akumulátory: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 atd. nebo 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 nebo 1-2 × 3265.

Technický popis

Maximální nabíjecí proud	2 A
Délka	170 mm
Výška	37,5 mm
Šířka	110 mm
Maximální počet nabíjecích míst	4
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V

Počet nabíjecích míst pro USB	1
Jmenovité napětí	100 - 240 V
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Druh produktu	Nabíječka