

Garant**Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus, Ø×celková délka: 12X160mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 789010 12X160 |
| GTIN | 4062406262556 |
| Třída artiklu | 71C |

Popis**Provedení:**

Markantní a agresivní středící hrot umožňuje aktivní středění a optimální vedení během vrtání. Inovativní konstrukce hlavy s krátkými, rovnými rozběhy pro výrazně rychlejší vrtání s výrazně zvýšenou stabilitou, a to i v železobetonu. Spirálový tvar optimalizovaný pro vibrace, s vyztužením jádra. Průměr jádra a spirální rozteč vrtáku jsou přesně sladěné a zajišťují efektivní přenos síly z vrtacího kladiva na tvrdokovový hrot.

Výhoda:

- **Krátké spirálové rozběhy a konkávně tvarovaná čela (lopatkový efekt) zajišťují rychlé odstranění vrtné moučky.**
- **Známky opotřebení: pro vyhodnocení, zda je nástroj ještě vhodný pro vrtání otvorů vhodných pro hmoždinky.**
- **Další speciálně tvarované jádrové břity: efektivní rozbití betonu.**

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání.

Upozornění:

Pokud používáte extra dlouhé vrtáky (> 500 mm), proveďte předvrtání krátkým vrtákem stejného průměru (prevence zlomení při ohybu).

Technický popis

| | |
|----------------|--------|
| Ø | 12 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Délka spirály | 110 mm |
| Celková délka | 160 mm |
| Řezný materiál | TK |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Použití s rázem / bez rázu | příklepové vrtání |
| Stopka | SDS Plus |
| Druh produktu | Vrták do kamene |