



Sada bitů s ovládacím nástrojem Turbo 19dílná, Počet šroubováků: 19



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676205 19
GTIN	4013288214614
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití**. Rukojeť šroubováku **Kraftform** s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Až **čtyřnásobná rychlost šroubování** díky planetové převodovce integrované v rukojeti, volitelně **se zapínající nebo vypínající stlačením tlačítka**. Vypnutí doporučujeme při přesném seřizování a konečném dotažení nebo uvolnění šroubu s vysokým krouticím momentem (až 14 Nm). Rukojeť Kraftform s **držákem bitů Rapidaptor** pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3. Dodávka v textilním skládacím pouzdře se suchým zipem.

Výhoda:

- **Silné koncové šroubení a jednoduché přesné seřizování.**
- **Čistě mechanicky (bez akumulátoru) čtyřnásobná rychlost šroubení.**

Obsah:

Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 674200 vel. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks č. 674220 vel. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro vnitřní šestihran: Po 1 ks č. 674244 vel. 3; 4; 5; 6

Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro vnitřní Torx®: Po 1 ks č. 674250 vel. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks vel. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Rukojeť šroubováku: 1 ks č. 676390

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Označení výrobce	Kraftform Kompakt Turbo 1
Ovládací nástroj	Ráčna 1/4 palce
Ovládací nástroj	1 ráčna na bity 1/4 palce
Ovládací nástroj	Držák šroubováků
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/89 mm	674220 2/89
Držák šroubováků Kraftform Turbo pro 1/4 palcové bity C 6,3 a E 6,3s rychlovýměnným sklíčidlem Upínací 6hran 6,3	676390 6,3
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/89 mm	674220 3/89
Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus s otvorem 6hran 4 mm	674244 4
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/89 mm	674200 3/89
Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus s otvorem 6hran 3 mm	674244 3
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/89 mm	674200 2/89
Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX15/89 mm	674250 TX15/89
	674220 1/89

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/89 mm

Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 profil Hex-Plus s otvorem 6hran 5 mm

674244 5

Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 profil Hex-Plus s otvorem 6hran 6 mm

674244 6

Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX25/89 mm

674250 TX25/89

Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX30/89 mm

674250 TX30/89

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/89 mm

674200 1/89

Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX10/89 mm

674250 TX10/89