

**Garant****Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus, Ø×celková délka: 15X260mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 789010 15X260 |
| GTIN           | 4062406262723 |
| Třída artiklu  | 71C           |

**Popis****Provedení:**

Markantní a agresivní středící hrot umožňuje aktivní středění a optimální vedení během vrtání. Inovativní konstrukce hlavy s krátkými, rovnými rozběhy pro výrazně rychlejší vrtání s výrazně zvýšenou stabilitou, a to i v železobetonu. Spirálový tvar optimalizovaný pro vibrace, s vyztužením jádra. Průměr jádra a spirální rozteč vrtáku jsou přesně sladěné a zajišťují efektivní přenos síly z vrtacího kladiva na tvrdokovový hrot.

**Výhoda:**

- **Krátké spirálové rozběhy a konkávně tvarovaná čela (lopatkový efekt) zajišťují rychlé odstranění vrtné moučky.**
- **Známky opotřebení: pro vyhodnocení, zda je nástroj ještě vhodný pro vrtání otvorů vhodných pro hmoždinky.**
- **Další speciálně tvarované jádrové břity: efektivní rozbití betonu.**

**Použití:**

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání.

**Upozornění:**

Pokud používáte extra dlouhé vrtáky (> 500 mm), proveďte předvrtání krátkým vrtákem stejného průměru (prevence zlomení při ohybu).

**Technický popis**

|                |        |
|----------------|--------|
| Celková délka  | 260 mm |
| Počet břitů Z  | 2      |
| Délka spirály  | 210 mm |
| Ø              | 15 mm  |
| Řezný materiál | TK     |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Použití s rázem / bez rázu | příklepové vrtání |
| Stopka                     | SDS Plus          |
| Druh produktu              | Vrták do kamene   |