



Spínaná svářečská pomůcka, Typ: QHCSS



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

Uchycení obrobků v úhlech 45° a 90°. Odolná vůči teplotám max. 180 °C. Ideální pro kulaté a čtyřhranné trubky a také pro úhlový a plochý materiál.

Technický popis

Délka	111 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	180 °C
Šířka	29 mm
Hmotnost	0,7 kg
Jmenovitá přidržovací síla	400 N
Výška	95 mm
Druh produktu	Uhlový magnet