

**Svářečský držák vnitřní / vnější úhel, Typ: IOWCL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085955 IOWCL
GTIN	5012095618126
Třída artiklu	08Q

Popis**Provedení:**

Upínatelný svářečský držák je možné nastavit na **30°, 60° a 90°**.

Použití:

Pomůcka k umístění, upevnění a držení komponent při sváření.

Technický popis

Délka	165 mm
Hmotnost	0,8 kg
Jmenovitá přidržovací síla	180 N
Šířka	110 mm
Druh produktu	Uhlovy magnet