



Svářečský držák vnitřní / vnější úhel, Typ: IOWCC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

Upínatelný svářečský držák je možné nastavit na **30°, 60° a 90°**. Součástí sady: 2 ks svářečský držák (vnitřní / vnější úhel) o délce 75 mm a 125 mm.

Použití:

Pomůcka k umístění, upevnění a držení komponent při sváření.

Technický popis

Délka	75 mm
Délka	125 mm
Hmotnost	0,13 kg
Hmotnost	0,4 kg
Jmenovitá přidržovací síla	90 N
Jmenovitá přidržovací síla	150 N
Šířka	52 mm

Šířka	85 mm
Druh produktu	Uhlovy magnet