



Spínaná svářečská pomůcka, Typ: QHCSL



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085957 QHCSL
GTIN	5012095618089
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

Uchycení obrobků v úhlech 45° a 90°. Odolná vůči teplotám max. 180 °C. Ideální pro kulaté a čtyřhranné trubky a také pro úhlový a plochý materiál.

Technický popis

Hmotnost	1,4 kg
Délka	152 mm
Šířka	35 mm
Výška	130 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	180 °C
Jmenovitá přidržovací síla	750 N
Druh produktu	Uhlový magnet

