



Sada plochých šroubováků s 2složkovou rukojetí SwissGrip a úderovou hlavou, Počet šroubováků: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660211 3
GTIN	7610733286607
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Optimální tlumení nárazu ruky vedoucí nástroj. Zúžení horní části rukojeti včetně límce pro bezpečné uchycení. Průchozí čepel s úderovou hlavou ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Obsah:

po 1 šroubováku č. 660201: vel. 5,5; 6,5; 8

Technický popis

Počet šroubováků	3
Unášecí profil	Šroubovak s drázkou
Průchozí čepel	ano
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripa
úderovou hlavou Šířka břitu b 6,5 mm

660201 6,5

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripa
úderovou hlavou Šířka břitu b 8 mm

660201 8

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripa
úderovou hlavou Šířka břitu b 5,5 mm

660201 5,5