



## Sada šroubováků, s úderovou hlavou, 6dílná ploché a pro šrouby Phillips, Počet šroubováků: 3/3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	667090 3/3
GTIN	7610733286591
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

**Silová rukojeť SwissGrip** s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Optimální tlumení nárazu ruky vedoucí nástroj. Zúžení horní části rukojeti včetně límce pro bezpečné uchycení. Průchozí čepel s úderovou hlavou ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 plochem šroubováku č. 660201 vel. 5,5; 6,5; 8.

Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668320 vel. 1; 2; 3.

### Technický popis

Unášecí profil	Sroubovak s drázkou
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Počet šroubováků	6
Druh produktu	Šroubováky

## Příslušenství

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripa  
úderovou hlavou Šířka břitu b 5,5 mm

660201 5,5

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí  
SwissGrips úderovou hlavou Velikost křížové drážky 3

668320 3

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí  
SwissGrips úderovou hlavou Velikost křížové drážky 1

668320 1

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripa  
úderovou hlavou Šířka břitu b 6,5 mm

660201 6,5

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí  
SwissGrips úderovou hlavou Velikost křížové drážky 2

668320 2

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripa  
úderovou hlavou Šířka břitu b 8 mm

660201 8