

Garant**Vyrovnávací kyvadlový držák ER VDI, Typ: 30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319785 30
GTIN	4062406263812
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Vyrovnávací držák s adaptací upínací kleštiny ER. **Nastavitelné radiální a úhlové vyrovnání.** S vnitřním chlazením.

Použití:

Optimální při chybách v souososti mezi obrobkem a nástrojem, např při vystružování nebo řezání závitu (bez vyrovnání tahu/tlaku). Primární použití u soustruhů, ale vhodné také pro frézovací stroje.

Technický popis

Vnější Ø D	68 mm
Pro kleštiny ER	25
Ø stopky d	30 mm
Délka vyložení rozměr A	64 mm
Vyrovnání radiální	1 mm
Vhodné pro velikost ER	25
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Kleštinový upínač