

Garant**Vyrovnávací kyvadlový držák ER VDI, Typ: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319785 40
GTIN	4062406263829
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Vyrovnávací držák s adaptací upínací kleštiny ER. **Nastavitelné radiální a úhlové vyrovnání.** S vnitřním chlazením.

Použití:

Optimální při chybách v souososti mezi obrobkem a nástrojem, např při vystružování nebo řezání závitu (bez vyrovnání tahu/tlaku). Primární použití u soustruhů, ale vhodné také pro frézovací stroje.

Technický popis

Pro kleštiny ER	32
Délka vyložení rozměr A	68 mm
Ø stopky d	40 mm
Vnější Ø D	83 mm
Vyrovnání radiální	1,5 mm
Vhodné pro velikost ER	32
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Kleštinový upínač