



Sada nářadí „BIG Twin Move“ Elektro 63-dílná, Počet kusů nářadí: 63



Údaje o objednávce

Artikové číslo	680102 63
GTIN	4003773082118
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rozsáhlá sada nářadí pro elektrikáře v kvalitním kufru. S pojezdovou jednotkou a teleskopickou rukojetí.

Kufr z ABS s celoobvodovým hliníkovým rámem, otevírání na obou stranách.

Rozsah dodávky:

Elektrikářská vodováha: 1 ks č. 467415 vel. 430

Kapesní vodováha Electric: 1 ks č. 467484 vel. 70

Oboustranný maticový klíč „JOKER“: 1 ks. vel. 10×13 mm

Multifunkční klíč TwinKey®: 1 ks č. 623550

Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, 28dílná: 1 ks č. 630295 vel. S

Šroubovák pro šrouby Pozidriv, izolovaný dle VDE: 1 ks vel. 1

Plochý šroubovák, izolovaný dle VDE: 1 ks vel. 3,5 mm

Sada VDE Kraftform Kompakt, 16dílná: 1 ks podobné č. 667260

Ostré kombinované kleště, chromované izolované dle VDE: 1 ks č. 701655 vel. 145

Siko kleště Cobra® atramentované: 1 ks č. 705800 vel. 180

Ploché zaoblené kleště zahnuté, izolované dle VDE: 1 ks č. 713700 vel. 200

Silové stranové štípačské kleště, chromované, izolované dle VDE: 1 ks č. 723500 vel. 200

Stranové štípačky, chromované, izolované dle VDE: 1 ks č. 725300 vel. 160

Univerzální odpláštovací nástroj ErgoStrip®: 1 ks č. 728091 vel. 8-13

Odizolovací kleště do 16 mm² Preci Strip: 1 ks č. 728631 vel. 16

Instalační kleště, izolované dle VDE: 1 ks č. 728787 vel. 200
Krimpovací kleště na dutinky do 16 mm²: 1 ks
Elektrikářský sekáč: 1 ks č. 743000 vel. 250
Zámečnické kladivo: 1 ks vel. 300 g
Klešťový klíč: 1 ks č. 813700 vel. 180
Kabelový nůž s pevnou čepelí, izolovaný dle VDE: 1 ks č. 844410
Kufr na náradí: 1 ks č. 692615 vel. 1

Upozornění:**Náradí se dodává osazené v nástrojovém kufru.**

Technický popis

Označení výrobce	BIG Twin Move
Počet dílů	63
Druh produktu	Sada náradí

Příslušenství

Klešťový klíč Celková délka 180 mm	813700 180
Ostré kombinované kleště, chromovanéizolované dle VDE Celková délka 145 mm	701655 145
Sada VDE Kraftform Kompakt Počet dílů 18	667260 18
Multifunkční klíč TwinKey®	623550
Elektrikářská vodováha Délka 430 mm	467415 430
Elektrikářský sekáč Celková délka 250 mm	743000 250
Odizolovací kleště MultiStrip 10 Pro průřez vodiče 10 mm ²	728630 10
Stranové štípací kleště, chromovanéizolované dle VDE Celková délka 160 mm	725300 160
Zámečnické kladivo sochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 300 g	750110 300
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce28-dílná Typ S	630295 S
Ploché zaoblené kleště zahnutéizolované dle VDE Celková délka 200 mm	713700 200
Siko kleště Cobra® atramentované Celková délka 180 mm	705800 180

Silové stranové štípací kleště, chromovaněizolované dle VDE Celková délka 200 mm	723500 200
Kapesní vodováha Electric Délka 70 mm	467484 70
Instalační kleštěizolované dle VDE Celková délka 200 mm	728787 200
Nůž na kabely, s pevnou čepelíplně izolovaný dle VDE	844410
Univerzální odizolovací nástroj ErgoStrip® Pro Ø kabelů 8-13 mm	728091 8-13
Kufr na náradí „BIG Twin Move“ Typ 1	692615 1
Odizolovací kleště PreciStrip 16 Pro průřez vodiče 16 mm ²	728631 16