

**LED kapesní svítilna, Typ: P3R****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081467 P3R
GTIN	4058205009362
Třída artiklu	04B

Popis**Provedení:**

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V **hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě**, jsou všechny kontakty pozlacené, **kvalitní čočky** koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním. Kompaktní kapesní svítilny ve tvaru tužky resp. přívěšku na klíče.

• **Volitelně na baterie nebo akumulátor.**

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecí stanice a nabíjecího kabelu USB.

Ochranná třída IP: IP 54

Zóna ATEX: žádná

Světelný tok: 140 lm

Světelný tok stupeň 2: 20 lm

Doba svícení: 2,5 h

Doba svícení stupeň 2: 6 h

Advanced Focus System (AFS): ano

Technický popis

Ø hlavy	20 mm
Světelný tok	140 lm
Označení výrobce	P3R

Zóna ATEX	žádná
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso	Modul LED
Advanced Focus System (AFS)	ano
Typ akumulátoru	Li-Ion
Světelný tok stupeň 2	20 lm
Celková délka	102 mm
Hmotnost	42 g
Počet obsažených akumulátorů	1
Smart Light Technology (SLT)	ne
Ochranná třída IP	IP 54
Doba svícení	2,5 h
Doba svícení stupeň 2	6 h
Druh produktu	Kapesní svítidla