



LED kapesní svítilna, Typ: P3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081467 P3
GTIN	4058205009393
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Kompaktní kapesní svítilny ve tvaru tužky resp. přívěšku na klíče.

· **Volitelně na baterie nebo akumulátor.**

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V **hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě**, jsou všechny kontakty pozlacené, **kvalitní čočky** koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Ochranná třída IP: IP X4

Zóna ATEX: žádná

Světelný tok: 25 lm

Doba svícení: 6 h

Advanced Focus System (AFS): ano

Smart Light Technology (SLT): ne

Počet obsažených baterií: 1

Technický popis

Zóna ATEX	žádná
Typ baterií	Micro, AAA
Smart Light Technology (SLT)	ne
Ø hlavy	19 mm

Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Ochranná třída IP	IP X4
Doba svícení	6 h
Advanced Focus System (AFS)	ano
Označení výrobce	P3
Hmotnost	35 g
Osvětlovací těleso	Modul LED
Světelný tok	25 lm
Celková délka	90 mm
Druh produktu	Kapesní svítidla

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081551 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081552 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081553 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081554 LR3
Lithium-kovové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081559 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3