



LED tužková kapesní svítilna s bateriemi, Typ: PEN



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081511 PEN
GTIN	5708997351314
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Robustní a elegantní LED tužková kapesní svítilna z hliníku a s praktickou upevňovací svorkou pro profesionální použití. S kuželem světla se zaostřováním 10– 60°.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Hmotnost	62 g
Ø hlavy	16 mm
Zóna ATEX	žádná
Ochranná třída IP	IP 54
Osvětlovací těleso	Modul LED
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Typ baterií	Micro, AAA
Světelný tok	100 - 200 lm
Doba svícení	1,75 - 3,5 h
Označení výrobce	FLASH PEN
Počet obsažených baterií	2
Celková délka	153 mm

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Kapesni svitilna

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081552 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081551 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081553 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081554 LR3
Lithium-kovové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081559 LR3