

MARPOSS**Zobrazovací přístroj naměřené hodnoty DUO, Typ: DUO****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Třída artiklu	43D

Popis**Provedení:**

Kompaktní zobrazovací přístroj naměřené hodnoty s 4,3 palcovým dotykovým / barevným displejem a funkcí uložení naměřených hodnot. Přípojka pro 2 indukční měřicí snímače (možnost přepnutí na polomůstek nebo plný můstek). Přístroj je kompatibilní také s tlačítky Tesa. Současně lze zobrazit až 4 charakteristiky. Export dat ve formátu DFQ nebo CSV přes rozhraní USB.

Funkce:

- **Funkce dynamického měření: Max, Min, Max-Min, (Min-Max)/2, průměr.**
- **Tříbarevná lišta a digitální indikace naměřené hodnoty.**
- **2 spínací vstupy a 2 spínací výstupy, beznapěťové (např. přenos naměřených hodnot, ok, zmetek).**
- **Měřítka se nastavuje automaticky v závislosti na limitu tolerance.**

Použití:

Lze použít jako displej pro jednoduché měřicí úlohy (+A, -A) a pro numerické zpracování obou dotyků (např. A+B, A-B, 0,5A+B). Pro použití v dílnách a ve výrobě.

Rozsah dodávky:

Včetně napájecího zdroje USB, stojan.

Zvláštní příslušenství:

Volitelné rozšíření pomocí zásuvných karet na rozhraní sběrnice Feldbus: Profibus, Profinet nebo Ethernet/IP.

Technický popis

Hmotnost	1 kg
Délka	130 mm
Maximální rozlišení	0,01 μm
Šířka	95 mm
Výška	50 mm
Rozsah měření	± 1 až $\pm 10\,000$ μm
Zdroj energie	Síťový provoz
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Druh produktu	Zobrazovací jednotka