

3M**Lepicí páska VHB™, černá, Šířka×délka (mm×m): 19X8**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Třída artiklu	08M

Popis

Provedení:

Oboustranná vysoce výkonná **lepicí páska** z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace.

Páska **3M™ 5952** znamená stoprocentní spolehlivost. Nabízí optimální přizpůsobitelnost k lepeným povrchům. Tato vlastnost umožňuje celoplošné spojení jak tenkých, tak i strukturovaných povrchů bez pnutí.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Na požádání jsou k dispozici další pásy 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách.

Lepicí hmota: akrylát

Délka: 8 m

Šířka: 19 mm

Tloušťka: 1,6 mm

Technický popis

Přilnavost z oceli	5,5 N/mm
Sklad, vlhkost	50 %
Druh lepicí pásky	oboustranný
Barva	šedá
Materiál krytu	Papír
Šířka	19 mm
Označení výrobce	5962F
Délka	8 m
Roztažnost	300 %
Lepicí hmota	akrylát
Minimální trvanlivost	12 měsíc
Použití	Utěsnit
Použití	Upevnit
Použití	Maskovat
Použití	Montáž
Odolávající teplotě do	120 - 150 °C
Zvláštní znaky	přiléhavý
Zvláštní znaky	tlumící
Zvláštní znaky	odolný vůči vlhkosti
Skladovací teplota	20 °C
Tloušťka	1,6 mm
Atribut názvu produktu	černá
Druh produktu	Lepicí páska