

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levý, Systém / velikost destičky: QC/20**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	264835 QC/20
GTIN	4251414902435
Třída artiklu	29D

Popis

Vhodné pro:

Stopy vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Rozhraní: 20 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SCLCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 09T3..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 24 mmStředové přesazení L_3 : 13 mm

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
-------------------------------------	-------------

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SCLCL
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 2
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	24 mm
Celková délka L	20 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Rozhraní	20 mm
Úhel nastavení	95 stupeň
Řada	Master Mute
System	QC
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínací šroub Typ 2	269023 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 3	269022 3
Upínací šroub	269406
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500