

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravý, Systém / velikost destičky: QC/22****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264834 QC/22
GTIN	4251414902503
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Rozhraní: 20 mm

ISO kód vyměnitelné rezné hlavy: SDQCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 0702..

Úhel nastavení: 107,5 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 24 mm

Středové přesazení L_3 : 13 mm

Technický popis

ISO kód vyměnitelné rezné hlavy	SDQCR
---------------------------------	-------

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 1
Středové přesazení L ₃	13 mm
System	QC
Řada	Master Mute
Úhel nastavení	107,5 stupeň
Ø minimálního předvrtání D _{min}	24 mm
Celková délka L	20 mm
Rozhraní	20 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Upínací šroub	269431
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 1	269023 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500