

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravý, Systém / velikost destičky: QC/23**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Třída artiklu	29D

Popis

Vhodné pro:

Stopy vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Rozhraní: 20 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SDQCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Úhel nastavení: 107,5 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 26 mm

Středové přesazení L_3 : 15 mm

Technický popis

Celková délka L	22 mm
-----------------	-------

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDQCR
Ø minimálního předvrtání D_{min}	26 mm
Úhel nastavení	107,5 stupeň
Rozhraní	20 mm
Řada	Master Mute
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 2
Středové přesazení L_3	15 mm
System	QC
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 2	269023 2
Upínací šroub	269432
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500