

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levý, Systém / velikost destičky: QC/22****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Rozhraní: 20 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SDQCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 0702..

Úhel nastavení: 107,5 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 24 mm

Středové přesazení L_3 : 13 mm

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 1
--------------------------------	----------

Řada	Master Mute
System	QC
Rozhraní	20 mm
Středové přesazení L ₃	13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	24 mm
Úhel nastavení	107,5 stupeň
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDQCL
Celková délka L	20 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	269023 1
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub	269431
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500