

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravý, Systém / velikost destičky: QC/25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Rozhraní: 20 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SDUCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 26 mm

Středové přesazení L_3 : 15 mm

Technický popis

Rozhraní	20 mm
----------	-------

Řada	Master Mute
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Úhel nastavení	93 stupeň
Celková délka L	20 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	26 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDUCR
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 2
Středové přesazení L ₃	15 mm
System	QC
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínací šroub Typ 2	269023 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub	269432
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500