

**Garant****Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levý, Systém / velikost destičky: QC/25**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Třída artiklu	29D

## Popis

**Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Rozhraní: 20 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SDUCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 26 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 15 mm

## Technický popis

Středové přesazení $L_3$	15 mm
--------------------------	-------

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	26 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 2
Celková délka L	20 mm
Systém	QC
Řada	Master Mute
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDUCL
Rozhraní	20 mm
Úhel nastavení	93 stupeň
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 2	269023 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínací šroub	269432
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500