

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levý, Systém / velikost destičky: QC/28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Rozhraní: 20 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: STUCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TC.. 1102..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 24 mm

Středové přesazení L_3 : 13 mm

Technický popis

Rozhraní	20 mm
----------	-------

Úhel nastavení	93 stupeň
Ø minimálního předvrtání D_{min}	24 mm
Řada	Master Mute
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	STUCL
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Celková délka L	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 2
System	QC
Středové přesazení L_3	13 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Upínací šroub	269407
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínací šroub Typ 4	269022 4
Upínací šroub Typ 2	269023 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500