

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravý, Systém / velikost destičky: QC/28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264834 QC/28
GTIN	4251414902725
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Rozhraní: 20 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: STUCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TC.. 1102..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 24 mm

Středové přesazení L_3 : 13 mm

Technický popis

Středové přesazení L_3	13 mm
--------------------------	-------

Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 2
Rozhraní	20 mm
Úhel nastavení	93 stupeň
Ø minimálního předvrtání D_{min}	24 mm
Celková délka L	20 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	STUCR
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Řada	Master Mute
System	QC
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Upínací šroub	269407
Upínací šroub Typ 2	269023 2
Upínací šroub Typ 4	269022 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500