

**Lepicí páska VHB™, transparentní, Šířka×délka (mm×m): 19X33****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083787 19X33
GTIN	4001895594113
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Oboustranná vysoce výkonná **lepicí páska** z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace. Páska **3M™ 4910** vysoce transparentní, a proto použitelná pro montáž podsvícených, průsvitných štítků, pro sklo vyztužené pryskyřicí, kov, sklo a materiály s vysokou povrchovou energií (HSE), dekorativní materiály a lišty, jmenovky a loga, lepení panelů a upevňování výtuzných prvků.

Upozornění:

Na požádání jsou k dispozici další pásky 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách. Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Lepicí hmota: akrylát

Délka: 33 m

Šířka: 19 mm

Tloušťka: 1 mm

Technický popis

Použití	Utěsnit
Použití	Montáž
Použití	Upevnit

Technický list

Přilnavost z oceli	4,8 N/mm
Zvláštní znaky	přiléhavý
Zvláštní znaky	tlumící
Zvláštní znaky	odolný vůči vlhkosti
Skladovací teplota	20 °C
Délka	33 m
Druh lepicí pásky	oboustranný
Lepicí hmota	akrylát
Označení výrobce	4910
Roztažnost	300 %
Tloušťka	1 mm
Materiál krytu	Silikonizovaný film PE
Minimální trvanlivost	12 měsíc
Barva	transparentní
Sklad, vlhkost	50 %
Šířka	19 mm
Atribut názvu produktu	transparentní
Druh produktu	Lepicí páska