

3M**Lepicí páska VHB™, černá, Šířka×délka (mm×m): 19X33****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Oboustranná vysoce výkonná **lepicí páska** z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace.

Páska **3M™ 5962F** znamená stoprocentní spolehlivost. Nabízí optimální přizpůsobitelnost k lepeným povrchům. Tato vlastnost umožňuje celoplošné spojení jak tenkých, tak i strukturovaných povrchů bez pnutí.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Na požádání jsou k dispozici další pásky 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách.

Technický popis

Skladovací teplota	20 °C
Použití	Utěsnit
Použití	Upevnit

Použití	Maskovat
Použití	Montáž
Odolávající teplotě do	120 - 150 °C
Roztažnost	300 %
Označení výrobce	5962F
Sklad, vlhkost	50 %
Přilnavost z oceli	5,5 N/mm
Délka	33 m
Minimální trvanlivost	12 měsíc
Lepicí hmota	akrylát
Druh lepicí pásky	oboustranný
Tloušťka	1,6 mm
Zvláštní znaky	přiléhavý
Zvláštní znaky	tlumící
Zvláštní znaky	odolný vůči vlhkosti
Barva	šedá
Šířka	19 mm
Materiál krytu	Papír
Atribut názvu produktu	černá
Druh produktu	Lepicí páska