

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levý, Systém / velikost destičky: QC/30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264835 QC/30
GTIN	4251414902978
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Rozhraní: 20 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SVUCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VC.. 1103..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 26 mm

Středové přesazení L_3 : 16 mm

Technický popis

Úhel nastavení	93 stupeň
----------------	-----------

Středové přesazení L ₃	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Systém	QC
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SVUCL
Rozhraní	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 1
Ø minimálního předvrtání D _{min}	26 mm
Celková délka L	20 mm
Řada	Master Mute
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	269023 1
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Sada šroubů pro vym. břit. destičky 10-dílná	269413
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500