

**Garant****Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravý, Systém / velikost destičky: QC/30**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Třída artiklu	29D

## Popis

**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Rozhraní: 20 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SVUCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VC.. 1103..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 26 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 16 mm

## Technický popis

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SVUCR
---------------------------------	-------

Řada	Master Mute
System	QC
Celková délka L	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 1
Středové přesazení L <sub>3</sub>	16 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	26 mm
Rozhraní	20 mm
Úhel nastavení	93 stupeň
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 1	269023 1
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Sada šroubů pro vym. břit. destičky 10-dílná	269413
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500