


**Lepicí páska VHB™, šedá, Šířka×délka (mm×m): 19X33****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083786 19X33
GTIN	4054596196858
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Oboustranná vysoce výkonná **lepicí páska** z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace. Páska **3M™ GPH-110GF** je vyrobena z přizpůsobivého pěnového jádra a odolává vysokým teplotám. Slouží k rychlému a jednoduchému vytvoření silného, odolného a trvalého spojení.

Upozornění:

Na požádání jsou k dispozici další pásy 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách. Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Lepicí hmota: akrylát

Délka: 33 m

Šířka: 19 mm

Tloušťka: 1,1 mm

Technický popis

Přilnavost z oceli	3,7 N/mm
Lepicí hmota	akrylát
Tloušťka	1,1 mm
Minimální trvanlivost	24 měsíc
Druh lepicí pásy	oboustranný

Označení výrobce	GPH-110GF
Odolávající teplotě do	150 - 230 °C
Délka	33 m
Šířka	19 mm
Skladovací teplota	16 - 25 °C
Materiál krytu	Silikonizovaný film PE
Sklad, vlhkost	40 - 65 %
Barva	šedá
Atribut názvu produktu	šedá
Druh produktu	Lepicí páska