

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravý, Systém / velikost destičky: QC/33****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264834 QC/33
GTIN	4251414902855
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Pro destičky na soustružení závitů vel. 16.

Vhodné pro:

Stopy vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Technický popis

System	QC
Středové přesazení L_3	15 mm
\varnothing minimálního předvrtání D_{min}	26 mm
Celková délka L	22 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SIR

Rozhraní	20 mm
Úhel nastavení	93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	16
Řada	Master Mute
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 2
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Upínací šroub Typ 2	269023 2
---------------------	----------