

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: DM/40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264838 DM/40
GTIN	4251414902442
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: DCLNR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 48 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	48 mm
------------------------------------	-------

Celková délka L	35 mm
Úhel nastavení	95 stupeň
Podložka	259033 2
Šroub pro podložku	259027 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	DCLNR
Řada	Master Mute
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 3
Středové přesazení L ₃	27 mm
Systém	DM
Rozhraní	40 mm
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací hlava

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	259027 2
Šroub pro podložku	259612
Jednotka upínky Typ 3	259036 3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Jednotka patek	259505
Podložka	259224
Podložka Typ 2	259033 2