

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264839 DM/50
GTIN	4251414902961
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SVUCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VC.. 1604..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 49 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

Rozhraní	40 mm
----------	-------

Šroub pro podložku	269015 2
Středové přesazení L ₃	27 mm
Systém	DM
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	49 mm
Podložka	259033 5
Řada	Master Mute
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 3
Úhel nastavení	93 stupeň
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SVUCL
Celková délka L	32 mm
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	269023 1
Upínací šroub	269433
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínací šroub Typ 3	269023 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500