

Garant**Vyměnitelná řezná hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: ST/1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro :**

Stopky vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 25 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PCLNR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 32 mm

Středové přesazení L_3 : 17 mm

Technický popis

Rozhraní	25 mm
Podložka	320610 P01
Velikost destiček	12 mm
Lomená páka	320612 P01

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Středové přesazení L ₃	17 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PCLNR
Ø minimálního předvrtání D _{min}	32 mm
Celková délka L	35 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
Pružný kolík	320618 P01
Šroubek klínu	320611 P01
Úhel nastavení	95 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Upínací šroub č. 3 Typ P01	320611 P01
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Mezipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01	320618 P01