

Garant
Vyměnitelná řezná hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: ST/2

Údaje o objednávce

Artikové číslo	264826 ST/2
GTIN	2050002058125
Třída artiklu	29D

Popis
Vhodné pro :

Stopy vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 32 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PCLNR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 40 mm

Středové přesazení L_3 : 22 mm

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
Středové přesazení L_3	22 mm

Šroubek klínku	320611 P01
Lomená páka	320612 P01
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PCLNR
Podložka	320610 P01
Celková délka L	35 mm
Velikost destiček	12 mm
Pružný kolík	320618 P01
Rozhraní	32 mm
Úhel nastavení	95 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Upínací šroub č. 3 Typ P01	320611 P01
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Mezipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01