

SWISS TOOLS

Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/2**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264827 ST/2
GTIN	2050001912114
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro :**

Stopky vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 32 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PCLNL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 40 mmStředové přesazení L_3 : 22 mm**Technický popis**

Středové přesazení L_3	22 mm
Podložka	320610 P01
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Lomená páka	320612 P01
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PCLNL

Celková délka L	35 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravá a neutrální
Pružný kolík	320618 P01
Rozhraní	32 mm
Velikost destiček	12 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	40 mm
Šroubek klínku	320611 P01
Úhel nastavení	95 stupeň
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Mezipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Upínací šroub č. 3 Typ P01	320611 P01