

SWISS TOOLS

Vyvrtačací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/8**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 264827 ST/8 |
| GTIN | 2050002059320 |
| Třída artiklu | 29D |

Popis**Vhodné pro :**

Stopky vyrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SCLCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 50 mmStředové přesazení L_3 : 27 mm**Technický popis**

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | SCLCL |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 50 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 1204.. |
| Rozhraní | 40 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 320620 S01 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Přiřazení vyměnitelných destiček | pravá a neutrální |
| Středové přesazení L ₃ | 27 mm |
| Velikost destiček | 12 mm |
| Celková délka L | 40 mm |
| Úhel nastavení | 95 stupeň |
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vyrtávací hlava |

Příslušenství

| | |
|-----------------------|----------|
| Šroub Torx č. 2 Typ 2 | 320620 2 |
|-----------------------|----------|