

SWISS TOOLS

Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	264827 ST/6
GTIN	2050002059313
Třída artiklu	29D

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávací tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 25 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SCLCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 32 mm

Středové přesazení L_3 : 17 mm

Technický popis

Rozhraní	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravá a neutrální
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SCLCL
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm

Středové přesazení L ₃	17 mm
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	35 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	320620 S01
Úhel nastavení	95 stupeň
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava

Příslušenství

Šroub Torx č. 2 Typ 2	320620 2
-----------------------	----------