

SWISS TOOLS

**Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264827 ST/3
GTIN	2050001912121
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro :**

Stopky vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PCLNL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 50 mmStředové přesazení  $L_3$ : 27 mm**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PCLNL
Podložka	320610 P01
Lomená páka	320612 P01
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	50 mm
Šroubek klínku	320611 P01

Středové přesazení L <sub>3</sub>	27 mm
Velikost destiček	12 mm
Pružný kolík	320618 P01
Celková délka L	40 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravá a neutrální
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Rozhraní	40 mm
Úhel nastavení	95 stupeň
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava

## Příslušenství

Upínací šroub č. 3 Typ P01	320611 P01
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Mezipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01