

SWISS TOOLS

**Vyvrtávací hlava, pravá, Systém / velikost destičky: ST/10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/10
GTIN	2050002059207
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro:**

Stopy vyrtávací tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

**Náhradní díl:**

Šroub vyměnitelné destičky na poptávku.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny vyměnitelné řezné hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDQCR
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
Celková délka L	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Středové přesazení L <sub>3</sub>	22 mm
Velikost destiček	11 mm
Rozhraní	32 mm

Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	40 mm
Úhel nastavení	107,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava