

SWISS TOOLS

Vyvrtávací hlava, pravá, Systém / velikost destičky: ST/9**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264910; 264930; 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny vyměnitelné řezné hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 25 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SDQCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Úhel nastavení: 107,5 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 32 mm

Středové přesazení L_3 : 17 mm

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	320626 S05/07
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Velikost destiček	11 mm

Celková délka L	35 mm
Středové přesazení L ₃	17 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
Rozhraní	25 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDQCR
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Úhel nastavení	107,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Šroub Torx č. 2 Typ 2	320624 2
-----------------------	----------