

SWISS TOOLS

Vyrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	264827 ST/7
GTIN	2050001912213
Třída artiklu	29D

Popis

Vhodné pro :

Stopy vyrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 32 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SCLCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 40 mm

Středové přesazení L_3 : 22 mm

Technický popis

Středové přesazení L_3	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SCLCL
Celková délka L	35 mm

Přiřazení vyměnitelných destiček	pravá a neutrální
Rozhraní	32 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	320626 S05/07
Velikost destiček	12 mm
Úhel nastavení	95 stupeň
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava

Příslušenství

Šroub Torx č. 2 Typ 2	320620 2
-----------------------	----------