

SWISS TOOLS

**Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264827 ST/9
GTIN	2050002059337
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávací tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 25 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SDQCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Úhel nastavení: 107,5 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 32 mmStředové přesazení  $L_3$ : 17 mm**Technický popis**

Středové přesazení $L_3$	17 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	320626 S05/07
Velikost destiček	11 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDQCL
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravá a neutrální

Celková délka L	35 mm
Rozhraní	25 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Úhel nastavení	107,5 stupeň
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

## Příslušenství

Šroub Torx č. 2 Typ 2	320624 2
-----------------------	----------