

Garant**Vyměnitelná řezná hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: ST/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro :**

Stopy vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SCLCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 50 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

Celková délka L	40 mm
Velikost destiček	12 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SCLCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	50 mm
Rozhraní	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	320620 S01
Středové přesazení L_3	27 mm
Úhel nastavení	95 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Šroub Torx č. 2 Typ 2

320620 2