

SWISS TOOLS

**Vyvrtávací hlava, pravá, Systém / velikost destičky: ST/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/3
GTIN	2050002058132
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264910; 264930; 264934 a 264938.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny vyměnitelné řezné hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PCLNR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 50 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 27 mm

**Technický popis**

Lomená páka	320612 P01
Středové přesazení $L_3$	27 mm
Pružný kolík	320618 P01

Velikost destiček	12 mm
Rozhraní	40 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PCLNR
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	50 mm
Celková délka L	40 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Šroubek klínku	320611 P01
Podložka	320610 P01
Úhel nastavení	95 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvtávací hlava

## Příslušenství

Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Mezipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Upínací šroub č. 3 Typ P01	320611 P01
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01	320618 P01