

SWISS TOOLS

**Vyvrtávací hlava, pravá, Systém / velikost destičky: ST/6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/6
GTIN	2050002058163
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264910; 264930; 264934 a 264938.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny vyměnitelné řezné hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 25 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SCLCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 32 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 17 mm

**Technický popis**

Středové přesazení $L_3$	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	32 mm

Šroub pro vyměnitelné destičky	320620 S01
Celková délka L	35 mm
Velikost destiček	12 mm
Rozhraní	25 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SCLCR
Úhel nastavení	95 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

## Příslušenství

Šroub Torx č. 2 Typ 2	320620 2
-----------------------	----------