

SWISS TOOLS

Vyvrtávací hlava, pravá, Systém / velikost destičky: ST/7**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 32 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SCLCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 40 mmStředové přesazení L_3 : 22 mm**Technický popis**

Velikost destiček	12 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	320620 S01
Rozhraní	32 mm
Středové přesazení L_3	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..

ISO kód vyměnitelné rezné hlavy	SCLCR
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	40 mm
Celková délka L	35 mm
Úhel nastavení	95 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Šroub Torx č. 2 Typ 2	320620 2
-----------------------	----------