

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl s pojízdnou základnou, výška 950 mm s deskou z bambusu, 20×20G, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 923641 1500 |
| GTIN | 4062406264918 |
| Třída artiklu | 9GG |

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky, **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek během přepravy. Podvozek se 2 říditelnými a 2 pevnými kolečky Ø 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl je rovnoměrně zdvihán či spouštěn 2složkovou zdvihací rukojetí Haptoprene®, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. lehká přeprava. Podvozek zatížitelný do **400 kg** (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška dvířek (vlevo) mm: 625

Počet výškově nastavitelných polic (vlevo): 1

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **pojízdná jednotka vždy antracitová šedá RAL 7016** (nelze konfigurovat), **práškově nanášený lak**. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Technický popis

| | |
|--------------------------|----|
| Užitná šířka zásuvky v G | 20 |
|--------------------------|----|

| | |
|--|--|
| Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 |
| Užitná hloubka zásuvek | 500 mm |
| Užitná výška zásuvkové skříňky | 625 mm |
| Maximální nosnost s pojezdem | 400 kg |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm |
| Hloubka podstavce | 700 mm |
| Hmotnost | 173 kg |
| Šířka podstavce | 1300 mm |
| Výška | 950 mm |
| Pracovní deska délka | 1500 mm |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm |
| Pracovní deska hloubka | 750 mm |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 20 |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Vstup typu zástrčky | F |
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek |
| Tloušťka materiálu | 1 mm |
| Výška pracovního stolu | 950 mm |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg |
| Tloušťka desky | 50 mm |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Úhel otevření dveří | 180 stupeň |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | 20×20G |
| Druh produktu | Mobilní dílenský stůl |

