

SWISS TOOLS

Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/10**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264827 ST/10
GTIN	2050002059344
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávací tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Náhradní díl:

Šroub vyměnitelné destičky na poptávku.

Technický popis

Přiřazení vyměnitelných destiček	pravá a neutrální
Rozhraní	32 mm
Středové přesazení L ₃	22 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDQCL
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	40 mm
Celková délka L	35 mm
Velikost destiček	11 mm

Úhel nastavení	107,5 stupeň
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava